



Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in acciaio attacco a cono corto, DIN 702-3, Ø Esterno A / Cono: 200/5 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	310700 200/5
GTIN	4019208025575
Classe articolo	36R

Descrizione

Esecuzione:

- Mandrino autocentrante a chiusura manuale con anello elicoidale e serraggio concentrico.
- Corpo in ghisa o acciaio.
- Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.
- I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.
- Elevata precisione di concentricità radiale.

Uso:

Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nel cono mandrino macchina senza flangia intermedia.

Per corone di mandrini DIN 55027 con **viti prigioniere e dadi di spallamento.**

Norma:

DIN 702-3.

Fornitura:

1 set = 3 morsetti per alesatura temprati, presa esterna e 1 set = 3 morsetti per tornitura temprati, presa interna.

1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda del mandrino autocentrante.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 314000 – 315200. **Blocchetto di protezione trucioli** vedi n. art. 312800.

Nota:

Mandrino a tre griffe e comando tangenziale vd. n. art. 313110 – 313140.

La norma DIN 702-3 è conforme alla vecchia norma DIN 55029.

Codice a colori per accessori: Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms

Passaggio E: 55 mm

Altezza senza griffe H₁: 74,5 mm

Altezza con griffe H₂: 107 mm

Numero di viti prigioniera: 4

Dim. viti prigioniera: M10

Chiave quadro maschio K: 11 mm

Descrizione tecnica

Numero di viti prigioniera	4
Dimensione cono	5
Numero max. giri	4000 min ⁻¹
Peso	15,5 kg
Passaggio E	55 mm
Altezza con griffe H ₂	107 mm
Ø esterno A	200 mm
Dim. viti prigioniera	M10
Altezza senza griffe H ₁	74,5 mm
Chiave quadro maschio K	11 mm
Norma	DIN 702-3
Codice a colori per accessori	Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms
Tipo di prodotto	Mandrino elicoidale piano

Accessori

Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 200 mm

314600 200

Set di 3 morsetti teneri Per tipo mandrino 200 mm	314420 200
Set di 3 griffe base temprate Per tipo mandrino 200 mm	314000 200
Set di 3 morsetti teneri Per tipo mandrino 200 mm	314400 200
Set di 3 griffe per tornitura, dure presa esterna Per tipo mandrino 200	315200 200
Set di 3 morsetti integrali duri presa interna Per tipo mandrino 200	315000 200
Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 200 mm	314620 200