



Mandrino autocentrante manuale a quattro griffe in ghisa con attacco cilindrico concentrico, DIN 702-4, Ø Esterno A: 125 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	312000 125
GTIN	4019208032030
Classe articolo	36R

Descrizione

Esecuzione:

- Con cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.
- I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.
- Elevata precisione di concentricità radiale.

Uso:

Per mandrini della macchina con attacco cilindrico concentrico o per attacco tramite flangia. Le flange grezze n. art. 317000 devono sempre essere prima adattate alla macchina e successivamente al mandrino autocentrante.

Norma:

DIN 702-4.

Materiale:

Ghisa

Fornitura:

1 set = 4 morsetti per alesatura temprati, presa esterna.

1 Set = 4 morsetti per tornitura temprati, presa interna.

1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda dell'esecuzione del mandrino.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 314100 – 315300. Blocchetto di protezione trucioli vedi n. art. 312800.

Nota:

La norma DIN 702-4 è conforme alla vecchia norma DIN 6350-1.

Codice a colori per accessori: Mandrino a spirale piena e ganasce Röhmm

Passaggio E: 32 mm

Altezza senza griffe H₁: 56 mm
 Altezza con griffe H₂: 78,5 mm
 Ø centraggio B: 95 mm
 Prof. di centragg. C: 4 mm
 Chiave quadro maschio K: 9 mm

Descrizione tecnica

Altezza senza griffe H ₁	56 mm
Peso	4,5 kg
Altezza con griffe H ₂	78,5 mm
Numero max. giri	4000 min ⁻¹
Ø esterno A	125 mm
Passaggio E	32 mm
Chiave quadro maschio K	9 mm
Prof. di centragg. C	4 mm
Ø centraggio B	95 mm
Norma	DIN 702-4
Materiale	Ghisa
Codice a colori per accessori	Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms
Tipo di prodotto	Mandrino elicoidale piano

Accessori

Set di 4 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 125 mm

314700 125