



## Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in acciaio attacco a cono corto, DIN 702-3, Ø Esterno A / Cono: 250/6 mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 310700 250/6  |
| GTIN            | 4019208026077 |
| Classe articolo | 36R           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Mandrino autocentrante a chiusura manuale con anello elicoidale e serraggio concentrico.
- Corpo in ghisa o acciaio.
- Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.
- I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.
- Elevata precisione di concentricità radiale.

#### Uso:

**Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nel cono mandrino macchina senza flangia intermedia.**

Per corone di mandrini DIN 55027 con **viti prigioniere e dadi di spallamento.**

#### Norma:

**DIN 702-3.**

#### Fornitura:

1 set = 3 morsetti per alesatura temprati, presa esterna e 1 set = 3 morsetti per tornitura temprati, presa interna.

1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda del mandrino autocentrante.

#### Accessori speciali:

**Griffe di ricambio e supplementari** vedi n. art. 314000 – 315200. **Blocchetto di protezione trucioli** vedi n. art. 312800.

**Nota:**

Mandrino a tre griffe e comando tangenziale vd. n. art. 313110 – 313140.

La norma DIN 702-3 è conforme alla vecchia norma DIN 55029.

Codice a colori per accessori: Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms

Passaggio E: 76 mm

Altezza senza griffe H<sub>1</sub>: 83 mm

Altezza con griffe H<sub>2</sub>: 124 mm

Numero di viti prigioniere: 4

Dim. viti prigioniere: M12

Chiave quadro maschio K: 12 mm

**Descrizione tecnica**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Ø esterno A                         | 250 mm                                      |
| Dim. viti prigioniere               | M12   |
| Dimensione cono                     | 6   |
| Numero max. giri                    | 3000 min <sup>-1</sup>                      |
| Altezza con griffe H <sub>2</sub>   | 124 mm                                      |
| Chiave quadro maschio K             | 12 mm                                       |
| Numero di viti prigioniere          | 4   |
| Passaggio E                         | 76 mm                                       |
| Altezza senza griffe H <sub>1</sub> | 83 mm                                       |
| Peso                                | 30 kg                                       |
| Norma                               | DIN 702-3                                   |
| Codice a colori per accessori       | Mandrino a spirale<br>piena e ganasce Röhms |
| Tipo di prodotto                    | Mandrino elicoidale piano                   |

**Accessori**

Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 250 mm

314620 250

|   |            |
|---|------------|
| Set di 3 griffe base temprate Per tipo mandrino 250 mm                  | 314020 250 |
| Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 250 mm             | 314600 250 |
| Set di 3 morsetti teneri Per tipo mandrino 250 mm                       | 314400 250 |
| Set di 3 griffe per tornitura, dure presa esterna Per tipo mandrino 250 | 315200 250 |
| Set di 3 morsetti integrali duri presa interna Per tipo mandrino 250    | 315000 250 |
| Set di 3 griffe base temprate Per tipo mandrino 250 mm                  | 314000 250 |
| Set di 3 morsetti teneri Per tipo mandrino 250 mm                       | 314420 250 |