

**Nastro adesivo da imballaggio Set di 6 pezzi, Colore: CLEAR****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083672 CLEAR
GTIN	4005801188083
Classe articolo	08M

Descrizione**Esecuzione:**

Nastro adesivo da imballaggio universale, **facile da srotolare**, utilizzabile su tutti i comuni distributori manuali.

tesapack® 4120 è un nastro adesivo in PVC di alta qualità con potente massa adesiva in gomma naturale.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti tesa® è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Descrizione tecnica

Spessore	0,05 mm
Larghezza	50 mm
Lunghezza	66 m
Colore	trasparente
Denominazione originale prodotto	4120

Massa adesiva	Gomma naturale
Umidità dell'aria magazzino	50 - 70 %
Resistenza alla trazione	4,3 N/mm
Temperatura di immagazzinamento	15 - 35 °C
Guaina conduttrice presente	no
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Applicazione	Imballare
Resistente ad alte temperature fino a	80 °C
Forza adesiva su acciaio	0,2 N/mm
Elasticità	75 %
Materiale supporto	Pellicola in PVC
Particolarità	con strappo manuale
Particolarità	stampabile
Particolarità	srotolamento silenzioso
Numero nastri adesivi	6
Tipo di prodotto	Nastro adesivo

Accessori

Distributore manuale professionale	083676
------------------------------------	--------