



Smerigliatrice angolare, Modello: AGS15-125



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077141 AGS15-125
GTIN	4002395236015
Classe articolo	03M

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice angolare **Milwaukee** con avvio dolce, **blocco contro il riavvio** e protezione contro i sovraccarichi. Smerigliatrice speciale 1500 W con velocità ridotta **per dischi abrasivi con lamelle di tela**. Set di serraggio incluso.

Fornitura:

Impugnatura supplementare, carter, cavo di rete 4 m.

Descrizione tecnica

Ø Massimo disco	125 mm
Denominazione originale prodotto	AGS15-125CProTector
Blocco contro il riavvio	sì
Profondità massima di taglio	33 mm
Peso	2,4 kg
Vibrazione massima a norma EN	5,5 m/s ²
Potenza assorbita	1500 W
Avvio dolce	sì
Alimentazione	Alimentazione di rete
Numero massimo giri	7600 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari

Accessori

Ghiera di serraggio M14 Modello NUT

073930 NUT

Ghiera di serraggio M14 Modello FIXTEC

073930 FIXTEC