



Smerigliatrice angolare, Modello: AGVM26-230



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077161 AGVM26-230
GTIN	4002395234271
Classe articolo	03M

Descrizione

Esecuzione:

Potente smerigliatrice angolare 230 mm:

- motore PROtector protetto dalla polvere con avvio dolce e limitazione della corrente di avviamento.
- Protezione contro il riavvio.
- Impugnatura ruotabile con ammortizzazione antivibrazioni.
- Bloccaggio dell'albero portamola.

Motore da **2600 W**. Con **dispositivo di sicurezza a frizione** anti-kickback B-Guard, ghiera di serraggio **FIXTEC** e sistema di autobilanciamento.

Fornitura:

Incluso carter e impugnatura supplementare. Inclusa ghiera di serraggio rapido FIXTEC.

Descrizione tecnica

Profondità massima di taglio	68 mm
Avvio dolce	sì
Vibrazione massima a norma EN	2,5 m/s ²
Peso	5,8 kg
Potenza assorbita	2600 W
Ø Massimo disco	230 mm
Denominazione originale prodotto	AGVM26-230GEXProTector

Particolarità	FIXTEC
Particolarità	Autobalancer
Particolarità	Dispositivo dell'uomo morto
Particolarità	Impugnatura ruotabile
Blocco contro il riavvio	sì
Alimentazione	Alimentazione di rete
Numero massimo giri	6600 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari

Accessori

Ghiera di serraggio M14 Modello FIXTEC	073930 FIXTEC
Ghiera di serraggio M14 Modello NUT	073930 NUT