



Levigatrice a nastro GI, Modello: 790202



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 077613 790202 |
| GTIN | 2050001676764 |
| Classe articolo | 03H |

Descrizione

Esecuzione:

Il programma di levigatura a nastro GRIT GI è stato sviluppato per soddisfare le esigenze dell'industria: **costruzione robusta** e con **motori di estrema potenza**.

- **Potente motore da 4 KW (400 V, 3 ~, 50 Hz) anche per lavori di asportazione sostenuta.**
- **Possibilità di alzare lo portellino superiore (copri nastro) per una levigatura orizzontale.**
- **Sistema di serraggio del nastro brevettato.**
- **Sicurezza di lavorazione elevata: battuta, fessura di rettifica e protezione occhi sono regolabili individualmente.**

Il **modulo base** per la levigatura industriale a nastro.

- **Facilità di utilizzo, senza vibrazioni.**
- **Con velocità costante per elevata capacità di asportazione.**
- **Possibilità di collegamento ad impianti di aspirazione centrali.**

Uso:

Insieme al basamento **di supporto** n. art. 077614 come **levigatrice a nastro**, con i **moduli di espansione per levigatura radiale, longitudinale, in piano, centerless e per sbavatura**.

Fornitura:

Inclusa spina CEE (16 A), 1 nastro di tela abrasiva.

Nota:

Nastri di tela abrasiva vedi n. art. 558310 e successivi e n. art. 558453-56.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Numero massimo giri 2 velocità | 3000 min ⁻¹ |
|--------------------------------|------------------------|

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Denominazione originale prodotto | GI 75 2H |
| Numero massimo giri 1 velocità | 1500 min ⁻¹ |
| Larghezza del nastro | 75 mm |
| Peso | 65 kg |
| Lunghezza del nastro | 2000 mm |
| Alimentazione | Alimentazione di rete |
| Tipo di prodotto | Levigatrice a nastro |

Accessori

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)ZK713X Grana 120 | 558310 120 |
| Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 60 | 558453 60 |
| Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)ZK713X Grana 60 | 558310 60 |
| Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 60 | 558454 60 |
| Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 80 | 558453 80 |
| Piede di supporto per macchine Modello 99001004 | 077614 99001004 |
| Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)ZK713X Grana 80 | 558310 80 |
| Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 120 | 558453 120 |
| Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 120 | 558454 120 |
| Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 36 | 558456 36 |
| Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 80 | 558454 80 |
| Piede di supporto per macchine Modello 99001003 | 077614 99001003 |
| Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 36 | 558453 36 |
| Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)ZK713X Grana 40 | 558310 40 |
| Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA)GRIT R Grana 36 | 558454 36 |