



## Smerigliatrice doppia DS con aspirazione, 400 V, Modello: DS12/250A



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077514 DS12/250A
GTIN	2050001674128
Classe articolo	03S

### Descrizione

#### Esecuzione:

Smerigliatrice doppia con aspirazione integrata nel supporto.

La polvere viene separata in modo efficace mediante un filtro ad acqua e un prefiltro e un post-filtro in plastica inseriti a valle. **Fornitura senza mole abrasive.**

#### Nota:

Per mole abrasive adatte vedi a partire da n. art. 596100.

Potenza assorbita: 730 W

Numero massimo giri: 1450 min<sup>-1</sup>

Ø Mola abrasiva D: 250 mm

Larghezza mola abrasiva T: 32 mm

Ø Foro mola abrasiva H: 51 mm

Portata aspirazione: 6 m<sup>3</sup>/min

### Descrizione tecnica

Potenza assorbita	730 W
Portata aspirazione	6 m <sup>3</sup> /min

Peso	115 kg
Numero massimo giri	1450 min <sup>-1</sup>
Denominazione originale prodotto	DS12/250A
Larghezza mola abrasiva T	32 mm
Ø Foro mola abrasiva H	51 mm
Ø Mola abrasiva D	250 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Rettificatrice doppia

## Accessori

Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello NK60	596510 NK60
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK60	596400 EK60
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello C800	596350 C800
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK80	596350 EK80
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello SC80	596510 SC80
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK60	596510 EK60
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello NK60	596350 NK60
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello SC80	596400 SC80
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK80	596510 EK80
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello SC80	596350 SC80
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello NK36	596350 NK36
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK60	596350 EK60
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello NK36	596510 NK36
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello NK60	596400 NK60