

**Smerigliatrice angolare, Modello: AGV24-230****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077161 AGV24-230
GTIN	4002395234226
Classe articolo	03M

Descrizione**Esecuzione:****Potente smerigliatrice angolare 230 mm:**

- motore PROtector protetto dalla polvere con avvio dolce e limitazione della corrente di avviamento.
- Protezione contro il riavvio.
- Impugnatura ruotabile con ammortizzazione antivibrazioni.
- Bloccaggio dell'albero portamola.

L'alloggiamento riduce le vibrazioni fino al 70%.

Fornitura:

Incluso carter e impugnatura supplementare.

Descrizione tecnica

Ø Massimo disco	230 mm
Blocco contro il riavvio	sì
Profondità massima di taglio	68 mm
Denominazione originale prodotto	AGV24-230GProTector
Vibrazione massima a norma EN	2,7 m/s ²
Peso	5,5 kg
Particolarità	Autobalancer
Potenza assorbita	2400 W

Avvio dolce	sì
Alimentazione	Alimentazione di rete
Numero massimo giri	6600 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari

Accessori

Ghiera di serraggio M14 Modello FIXTEC	073930 FIXTEC
Ghiera di serraggio M14 Modello NUT	073930 NUT