

**Smerigliatrice angolare Classic, Modello: 72210800****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077151 72210800
GTIN	4014586851273
Classe articolo	03F

Descrizione**Esecuzione:**

- **Motore High-Power FEIN con enorme forza per elevata capacità di asportazione.**
- **Blocco automatico dell'avviamento dopo l'interruzione di corrente.**
- **Impugnatura posteriore orientabile in 4 posizioni.**
- **Smerigliatrice angolare con asta filettata M14 (per esempio per utilizzo di spazzole a tazza).**
- **Senza QuickIN e sistema di arresto EBS.**

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Fornitura:

Incluso carter, impugnatura supplementare, calettatore per attrito.

Denominazione originale prodotto: WSG 20-230

Potenza assorbita: 2000 W

Numero max. giri: 6.600 min⁻¹

\varnothing max. disco: 230 mm

Profondità max. di taglio: 66 mm

Peso: 4,5 kg

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	WSG 20-230
Vibrazione massima a norma EN	6 m/s ²

Ø max. disco	230 mm
Profondità max. di taglio	66 mm
Peso	4,5 kg
Potenza assorbita	2000 W
Numero max. giri	6.600 min ⁻¹
Particolarità	M14
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari