



Smerigliatrice angolare, Modello: AGV15-125



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077141 AGV15-125
GTIN	4002395239641
Classe articolo	03M

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice angolare **Milwaukee** con avvio dolce, **blocco contro il riavvio** e protezione contro i sovraccarichi. Smerigliatrice angolare compatta 1550 W / 125 mm con **impugnatura antivibrazioni**, kickback-stop per la massima protezione dell'utilizzatore, sostituzione disco **FIXTEC** senza utensili.

Fornitura:

Impugnatura supplementare, carter, cavo di rete 4 m.

Descrizione tecnica

Profondità massima di taglio	33 mm
Ø Massimo disco	125 mm
Vibrazione massima a norma EN	4,7 m/s ²
Avvio dolce	sì
Blocco contro il riavvio	sì
Kickback-stop	sì
Denominazione originale prodotto	AGV15-125XCProTector
Potenza assorbita	1550 W
Peso	2,6 kg
Alimentazione	Alimentazione di rete

Numero massimo giri	11000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari

Accessori

Ghiera di serraggio M14 Modello FIXTEC	073930 FIXTEC
Ghiera di serraggio M14 Modello NUT	073930 NUT
Carter di protezione per AGV15-125 Modello GUARD-125	077142 GUARD-125