

**Mandrino a forte serraggio, HSK-A 100, Ø D1: 20mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 305528 20 |
| GTIN | 4045197550880 |
| Classe articolo | 32A |

Descrizione**Esecuzione:**

- **Basso attrito grazie ai cuscinetti a rullini.**
- **Protetto con rivestimento anticorrosivo.**
- **Antipolvere e a tenuta stagna.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Forza di serraggio elevata per una maggior durata e una superficie migliore.**
- **Forza di serraggio fino a 500 Nm.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, pinze di serraggio n. art. 309566 – 309570 o n. art. 309575 – 309576.

Descrizione tecnica

| | |
|--|---------|
| Ø Attacco D ₁ | 20 mm |
| Chiave a settore adatta n. art. 628400 | 52 / 55 |
| Ø Esterno pinza di serraggio D | 52 mm |
| Sporgenza totale Dim. A | 100 mm |
| Forza di serraggio fino a | 500 Nm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Adattatore | HSK-A 100 |
| Norma attacco | DIN 69893 |
| Norma attacco | ISO 12164-1 |
| Forma | A |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Tipo di prodotto | Mandrino autocentrante |

Accessori

| | |
|---|--------------|
| Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 10 mm | 309566 10 |
| Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 6 mm | 309566 6 |
| Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 12 mm | 309566 12 |
| Chiave a settore con nasello - quadro Per Ø esterno dado 52/55 mm | 628400 52/55 |
| Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 8 mm | 309566 8 |
| Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 16 mm | 309566 16 |