



Mandrino a forte serraggio, HSK-A 100, Ø D1: 32mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	305528 32
GTIN	4045197547026
Classe articolo	32A

Descrizione

Esecuzione:

- Basso attrito grazie ai cuscinetti a rullini.
- Protetto con rivestimento anticorrosivo.
- Antipolvere e a tenuta stagna.
- Forza di serraggio elevata per una maggior durata e una superficie migliore.
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Forza di serraggio fino a 900 Nm.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, pinze di serraggio n. art. 309566 – 309570 o n. art. 309575 – 309576.

Descrizione tecnica

Ø di serraggio D ₁	32 mm
Sporgenza totale Dim. A	135 mm
Chiave a settore adatta n. art. 628400	68 / 75
Ø Esterno pinza di serraggio D	66 mm
Forza di serraggio fino a	900 Nm

Scheda tecnica

Adattatore	HSK-A 100
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino autocentrante

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/305528-32>