

Set di mandrini a pinza ER, HSK-A 63, per Dim. pinza ER: 16



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	305450 16
GTIN	4045197307941
Classe articolo	37D

Descrizione

Vantaggi:

Maggiore durata grazie alla rotazione coassiale del sistema $\leq 10 \mu\text{m}$.

- **Sicurezza di lavorazione ottimale grazie alla forza di serraggio elevata.**
- **Migliore qualità della finitura superficiale (qualità tolleranze di produzione ridotte).**
- **Minori costi di produzione.**

Fornitura:

Mandrino a pinza ER (**con ghiera**) n. art. 305390, inclusa valigetta in plastica. Chiave di serraggio ER n. art. 613300 Dim. 25, pinze di serraggio ER n. art. 308901

ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 mm.

Descrizione tecnica

Per pinze di serraggio ER	16
Adattatore	HSK-A 63
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza

Accessori

Pinza ER Ø Attacco nominale d 1 mm	308920 1
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 4,5 mm	309425 4,5
Chiavi a forchetta semplici Apertura 25 mm	613300 25
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 3,5 mm	309425 3,5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308920 4
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	308920 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm	308920 10
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308920 5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308920 6
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 6 mm	309425 6
Set di 10 pinze ER 1-10 mm	309160
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2 mm	308920 2
Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm	308920 9
Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm	308920 8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	308920 3
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 2,8 mm	309425 2,8
Mandrino a pinza ER per Dim. pinza ER 16	305390 16