

HOLEX**Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione, ER 25, Ø Attacco nominale d: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309411 12
GTIN	4045197666130
Classe articolo	32Z

Descrizione**Esecuzione:**

Con quadro interno per trascinamento positivo del maschio.
Con tenuta per passaggio interno del lubrorefrigerante (fino a 70 bar!).

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard, pinze di serraggio FAHRION anche per mandrino a pinza ER di precisione Centro P.

Nota:

HOLEXLe pinze ER[®] non sono compatibili con i mandrini a pinza Centro-P e HiRunER.

Descrizione tecnica

Ø Attacco nominale d	12 mm
Adattatore	ER 25
Norma	ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale	≤ 10 µm
Modello	4282 E
Ø Esterno D	25,7 mm

Lunghezza complessiva L	34 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio