

**Mandrino a forte serraggio, HSK-A 63, Ø D1: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	305525 20
GTIN	4045197547002
Classe articolo	32A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Basso attrito grazie ai cuscinetti a rullini.**
- **Protetto con rivestimento anticorrosivo.**
- **Antipolvere e a tenuta stagna.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Forza di serraggio elevata per una maggior durata e una superficie migliore.**
- **Forza di serraggio fino a 500 Nm.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, pinze di serraggio n. art. 309566 – 309570 o n. art. 309575 – 309576.

Descrizione tecnica

Chiave a settore adatta n. art. 628400	52 / 55
Ø Esterno pinza di serraggio D	52 mm
Ø Attacco D ₁	20 mm
Sporgenza totale Dim. A	90 mm
Forza di serraggio fino a	500 Nm

Adattatore	HSK-A 63
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino autocentrante

Accessori

Chiave a settore con nasello - quadro Per Ø esterno dado 52/55 mm	628400 52/55
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 16 mm	309566 16
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 10 mm	309566 10
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 6 mm	309566 6
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 8 mm	309566 8
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 12 mm	309566 12