

**Smerigliatrice angolare con dispositivo uomo morto, Modello: AGVM26-230****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077162 AGVM26-230
GTIN	4002395234394
Classe articolo	03M

**Descrizione****Esecuzione:****Potente smerigliatrice angolare 230 mm:**

- motore PROtector protetto dalla polvere con avvio dolce e limitazione della corrente di avviamento.
- Protezione contro il riavvio.
- Impugnatura supplementare ruotabile con ammortizzazione delle vibrazioni.
- Bloccaggio dell'albero portamola.

Esecuzione con sicura che si disattiva subito dopo il rilascio. Motore da **2600 W**. Con **dispositivo di sicurezza a frizione** anti-kickback B-Guard e ghiera di serraggio **FIXTEC**.

**Fornitura:**

Incluso carter e impugnatura supplementare. Inclusa ghiera di serraggio rapido FIXTEC.

**Descrizione tecnica**

Denominazione originale prodotto	AGVM26-230GEXProTector
Ø Massimo disco	230 mm
Profondità massima di taglio	68 mm
Vibrazione massima a norma EN	2,5 m/s <sup>2</sup>
Potenza assorbita	2600 W
Avvio dolce	sì
Blocco contro il riavvio	sì

Dispositivo di uomo morto	sì
Peso	5,8 kg
Alimentazione	Alimentazione di rete
Numero massimo giri	6600 min <sup>-1</sup>
Particolarità	Autobalancer
Particolarità	FIXTEC
Particolarità	Dispositivo dell'uomo morto
Particolarità	Impugnatura ruotabile
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari

---

## Accessori

Ghiera di serraggio M14 Modello NUT	073930 NUT
Ghiera di serraggio M14 Modello FIXTEC	073930 FIXTEC