



Smerigliatrice angolare Classic, Modello: 72211100



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077151 72211100
GTIN	4014586853123
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

- **Motore High-Power FEIN con enorme forza per elevata capacità di asportazione.**
- **Blocco automatico dell'avviamento dopo l'interruzione di corrente.**
- **Impugnatura posteriore orientabile in 4 posizioni.**
- **Il sistema elettrico senza usura di arresto EBS arresta la macchina in meno di 3 secondi.**
- **Il sistema di serraggio rapido FEIN QuickIN consente di sostituire in modo rapido, semplice e affidabile il disco senza utensili.**

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Fornitura:

Incluso carter, impugnatura supplementare, calettatore per attrito.

Denominazione originale prodotto: WSB 25-230X

Potenza assorbita: 2500 W

Numero max. giri: 6.600 min⁻¹

\varnothing max. disco: 230 mm

Profondità max. di taglio: 66 mm

Peso: 5,4 kg

Descrizione tecnica

Peso	5,4 kg
Potenza assorbita	2500 W

Profondità max. di taglio	66 mm
Vibrazione massima a norma EN	6 m/s ²
Particolarità	QuickIN
Numero max. giri	6.600 min ⁻¹
Denominazione originale prodotto	WSB 25-230X
Ø max. disco	230 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari