



## Smerigliatrice angolare, Modello: AGV17-125



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077141 AGV17-125
GTIN	4002395243983
Classe articolo	03M

### Descrizione

#### Esecuzione:

Smerigliatrice angolare **Milwaukee** con avvio dolce, **blocco contro il riavvio** e protezione contro i sovraccarichi. Smerigliatrice angolare 1750 W / 125 mm con **regolazione elettronica della velocità**, funzione anti-kickback e accensione graduale. **Impugnatura antivibrazioni**, sostituzione del disco senza utensili. Ghiera **FIXTEC** inclusa.

#### Fornitura:

Impugnatura supplementare, carter, cavo di rete 4 m.

### Descrizione tecnica

Avvio dolce	sì
Blocco contro il riavvio	sì
Vibrazione massima a norma EN	9,5 m/s <sup>2</sup>
Profondità massima di taglio	33 mm
Potenza assorbita	1750 W
Peso	2,8 kg
Ø Massimo disco	125 mm
Kickback-stop	sì
Denominazione originale prodotto	AGV17-125XProTector
Alimentazione	Alimentazione di rete

Numero massimo giri	2600 - 11000 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari

---

## Accessori

Ghiera di serraggio M14 Modello NUT	073930 NUT
Ghiera di serraggio M14 Modello FIXTEC	073930 FIXTEC