

HAINBUCH**Pinza elastica con scanalature trasversali, SK 52, Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm): 10 mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	329922 10
GTIN	2050001072146
Classe articolo	33H

Descrizione

Esecuzione:

Con scanalature trasversali per materiale grezzo, Ø piccolo.

Pinze elastiche, **profilo tondo, crescente di 0,5 mm o 1 mm. Al momento dell'ordine indicare il Ø di serraggio desiderato.**

Uso:

Molteplici campi di impiego: centri di lavoro, macchine di misura o tensionamento pallet.

Nota:

Su richiesta pinze di serraggio per profili speciali secondo le vostre esigenze individuali.

Altre dimensioni del cono, forme (per es. quadro) e pezzi grezzi lavorabili **su richiesta!**

Descrizione tecnica

Ø attacco	10 mm
Profilo	tonda
Durezza	60 HR
Superficie di serraggio	Scanalature trasversali

Campo di serraggio	8 - 10,5 mm
Lungh. L	46 mm
Adattatore	SK 52
Tipo di prodotto	Pinza elastica