

**HELICOIL® Plus**  
made by **BOLLHOFF****Set di 10 o 20 inserti filettati, 1,5×D, Tipo di filettatura / dimensione: M8**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082812 M8
GTIN	4250361203138
Classe articolo	04D

## Descrizione

### Esecuzione:

Inserti filettati metrici in filo di acciaio legato inossidabile con profilo a molla. Il perno di trascinamento viene rotto nella tacca (punto di rottura nominale) una volta completata l'installazione. Forma ottimizzata con zona di inserimento innovativa che consente di posizionare e avvitare l'inserto come una vite.

Inserti filettati continui HeliCoil®plus ad alta resistenza, in **acciaio legato con elevata resistenza all'usura, ridotto attrito della filettatura** all'interno di tolleranze minime, **alta qualità di finitura delle superfici** nonché **resistenza alla corrosione e al calore**. La struttura flessibile consente di ripartire in modo uniforme il carico e la tensione, assicurando al contempo giunti a vite **durevoli** di altissima qualità **per tutti i carichi di lavoro** (statici, dinamici) con **trasmissione ideale della forza**. Montaggio semplice e rapido, in tal modo si forma una filettatura interna precisa, utilizzabile da ambo i lati.

### Uso:

Per la **riparazione economica di filettature danneggiate o usurate** e come elemento di costruzione per l'**armatura delle filettature** di materiali con ridotta resistenza al taglio (per es. alluminio, leghe di alluminio e magnesio).

### Fornitura:

Set di 10 pezzi.

### Nota:

Inserti autobloccanti e altre dimensioni disponibili su richiesta.

Per maschi a macchina in HSS-E-PM con rivestimento TiCN vedi n. art. 133550 e n. art. 138200.

## Descrizione tecnica

Tipo di filettatura	M8
Contenuto del set	10
Attributo del nome del prodotto	1,5×D
Profondità massima di filettatura	1,5×D
Tipo di prodotto	Inserto filettato

---

## Accessori

Asta filettata Tipo di filettatura / dimensione M8	082808 M8
--	-----------