



## Mandrino autocentrante a comando tangenziale con griffe base e morsetti temprati, DIN 702-4, Modello: 200



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 313120 200    |
| GTIN            | 4019208227788 |
| Classe articolo | 33R           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Massima precisione di rotazione concentrica e di cambio.**
- **Protezione griffe, serraggio concentrico.**
- **Grande passaggio.**
- **Precisione doppia rispetto a quanto indicato nella norma DIN 6386.**
- **Elevata forza di serraggio con sforzo minimo.**
- **Numero di giri maggiore grazie al blocco di sicurezza.**
- **Inversione o sostituzione rapidi e semplici delle griffe.**
- **Profilo esterno con bordo protetto contro gli spruzzi d'acqua.**
- **Nipplo di lubrificazione per ingrassare tutte le superfici di scorrimento.**

#### Vantaggi:

Per forze di serraggio e precisioni di concentricità radiale estremamente elevate e precisione continua di ripetibilità affidabile.

#### Uso:

Per mandrini della macchina con attacco cilindrico concentrico o per attacco tramite flangia. Fissaggio con viti anteriori. Le flange grezze devono sempre essere prima adattate alla macchina e successivamente al mandrino autocentrante.

#### Materiale:

**Interamente in acciaio, completamente temprate in superficie.**

**Fornitura:**

Include: 1 set di griffe, 1 chiave di serraggio, 1 set di viti di fissaggio.

**Nota:**

Si può allargare il foro E: Dim. 160 a 45 mm, Dim. 200 a 55 mm, Dim. 250 a 75 mm, Dim. 315 a 102 mm (con maggiorazione di prezzo).

## Descrizione tecnica

|  |   |
|--|---|
| Campo di serraggio con morsetti temprati esterni | 7 - 207 mm  |
| Corsa di serraggio per griffa S                  | 6,8 mm  |
| Ø Centraggio B                                   | 185 mm  |
| Ø Esterno A                                      | 206 mm  |
| Modello  | 200   |
| Peso   | 18,6 kg   |
| Numero massimo giri                              | 4600 min <sup>-1</sup>  |
| Campo di serraggio con morsetti temprati interni | 71 - 214 mm   |
| Passaggio E                                      | 52 mm   |
| Altezza mandrino D                               | 81 mm   |
| Chiave quadro interno K                          | 12 mm   |
| Norma  | DIN 702-4   |
| Codice a colori per accessori                    | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm |
| Tipo di prodotto                                 | Mandri autocentranti a comando tangenziale                    |

## Accessori

|   |            |
|---|------------|
| Set di 3 griffe basedentatura obliqua Per tipo mandrino 200 | 313205 200 |
| Set di 3 morsetti duri Per tipo mandrino 200                | 313250 200 |
| Set di 3 griffe basedentatura diritta Per tipo mandrino 200 | 313207 200 |

|   |            |
|---|------------|
| Set di 3 morsetti, duri Per tipo mandrino 200 | 313210 200 |
|---|------------|

|   |            |
|---|------------|
| Set di 3 griffe basedentatura obliqua Per tipo mandrino 200 | 313200 200 |
|---|------------|