

Garant**Mandrino portafrese, HSK-A 63 A = 100, Mandrino di Ø d1: 22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	306130 22
GTIN	4045197289896
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Con foro Balluffchip / RFID. Superfici funzionali HSK rettificate.

Uso:

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti con scanalatura longitudinale o trasversale.

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio per fresa n. art. 309860.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, chiave speciale n. art. 309840, vite di serraggio per fresa per passaggio interno del lubrorefrigerante n. art. 309861.

Nota:

Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.

Descrizione tecnica

Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	22
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Lunghezza mandrino portafresa L ₃ con anello di trascinamento	19 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	22
Lunghezza mandrino portafresa L ₄	31 mm

Mandrino di $\varnothing d_1$	22 mm
\varnothing Esterno D	40 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	22
\varnothing Attacco D_1	22 mm
Adattatore	HSK-A 63 A = 100
Norma attacco	DIN 69882-3
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69893
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 μ m
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Attacchi frese

Accessori

Anello di trascinamento Per \varnothing mandrino 22 mm	309870 22
Chiave speciale Per \varnothing mandrino 22 mm	309840 22
Vite di serraggio per fresa Per \varnothing mandrino 22 mm	309860 22