



Mandrino autocentrante a comando tangenziale con griffe base e morsetti temprati, DIN 702-3, Modello / attacco coni corti: 200/6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	313140 200/6
GTIN	4019208227894
Classe articolo	33R

Descrizione

Esecuzione:

- **Massima precisione di rotazione concentrica e di cambio.**
- **Protezione griffe, serraggio concentrico.**
- **Grande passaggio.**
- **Precisione doppia rispetto a quanto indicato nella norma DIN 6386.**
- **Elevata forza di serraggio con sforzo minimo.**
- **Numero di giri maggiore grazie al blocco di sicurezza.**
- **Inversione o sostituzione rapidi e semplici delle griffe.**
- **Profilo esterno con bordo protetto contro gli spruzzi d'acqua.**
- **Niplo di lubrificazione per ingrassare tutte le superfici di scorrimento.**

Vantaggi:

Per forze di serraggio e precisioni di concentricità radiale estremamente elevate e precisione continua di ripetibilità affidabile.

Uso:

Per testine a norma DIN 702-3. Con viti prigioniere e dado di spallamento. Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nella testina senza flangia intermedia.

Materiale:

Interamente in acciaio, completamente temprate in superficie.

Fornitura:

Include: 1 set di griffe, 1 chiave di serraggio, 1 set di viti di fissaggio.

Nota:

Si può allargare il foro E: Dim. 160 a 45 mm, Dim. 200 a 55 mm, Dim. 250 a 75 mm, Dim. 315 a 102 mm (con maggiorazione di prezzo).

Descrizione tecnica

Attacco a cono corto	6
Campo di serraggio con morsetti temprati esterni	7 - 207 mm
Modello	200
Numero massimo giri	4600 min ⁻¹
Campo di serraggio con morsetti temprati interni	71 - 214 mm
Ø Contropunta B	106,375 mm
Corsa di serraggio per griffa S	6,8 mm
Numero di viti prigioniere	4
Ø Esterno A	206 mm
Dimensione viti prigioniere	M12
Peso	16,5 kg
Passaggio E	52 mm
Chiave quadro interno K	12 mm
Norma	DIN 702-3
Codice a colori per accessori	Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm
Tipo di prodotto	Mandrini autocentranti a comando tangenziale

Accessori

Set di 3 morsetti duri Per tipo mandrino 200	313250 200
Set di 3 griffe basedentatura diritta Per tipo mandrino 200	313207 200

Set di 3 griffe basedentatura obliqua Per tipo mandrino 200	313205 200
Set di 3 griffe basedentatura obliqua Per tipo mandrino 200	313200 200
Set di 3 morsetti, duri Per tipo mandrino 200	313210 200