



Mandrino autocentrante a comando tangenziale con griffe base e morsetti temprati, DIN 702-4, Modello: 315



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	313120 315
GTIN	4019208228013
Classe articolo	33R

Descrizione

Esecuzione:

- **Massima precisione di rotazione concentrica e di cambio.**
- **Protezione griffe, serraggio concentrico.**
- **Grande passaggio.**
- **Precisione doppia rispetto a quanto indicato nella norma DIN 6386.**
- **Elevata forza di serraggio con sforzo minimo.**
- **Numero di giri maggiore grazie al blocco di sicurezza.**
- **Inversione o sostituzione rapidi e semplici delle griffe.**
- **Profilo esterno con bordo protetto contro gli spruzzi d'acqua.**
- **Niplo di lubrificazione per ingrassare tutte le superfici di scorrimento.**

Vantaggi:

Per forze di serraggio e precisioni di concentricità radiale estremamente elevate e precisione continua di ripetibilità affidabile.

Uso:

Per mandrini della macchina con attacco cilindrico concentrico o per attacco tramite flangia. Fissaggio con viti anteriori. Le flange grezze devono sempre essere prima adattate alla macchina e successivamente al mandrino autocentrante.

Materiale:

Interamente in acciaio, completamente temprate in superficie.

Fornitura:

Include: 1 set di griffe, 1 chiave di serraggio, 1 set di viti di fissaggio.

Nota:

Si può allargare il foro E: Dim. 160 a 45 mm, Dim. 200 a 55 mm, Dim. 250 a 75 mm, Dim. 315 a 102 mm (con maggiorazione di prezzo).

Descrizione tecnica

Numero massimo giri	3300 min ⁻¹
Campo di serraggio con morsetti temprati esterni	12 - 323 mm
Peso	64 kg
Passaggio E	87 mm
Altezza mandrino D	111 mm
Ø Centraggio B	300 mm
Modello	315
Corsa di serraggio per griffa S	10,2 mm
Campo di serraggio con morsetti temprati interni	102 - 319 mm
Ø Esterno A	322 mm
Chiave quadro interno K	17 mm
Norma	DIN 702-4
Codice a colori per accessori	Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm
Tipo di prodotto	Mandrini autocentranti a comando tangenziale

Accessori

Set di 3 griffe basedentatura obliqua Per tipo mandrino 315	313200 315
Set di 3 griffe basedentatura diritta Per tipo mandrino 315	313207 315
Set di 3 morsetti, duri Per tipo mandrino 315	313210 315

Set di 3 morsetti duri Per tipo mandrino 315

313250 315

Set di 3 griffe basedentatura obliqua Per tipo mandrino
315

313205 315