



## Mandrino autocentrante a comando tangenziale con griffe base e morsetti temprati, DIN 702-3, Modello / attacco coni corti: 250/6



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	313140 250/6
GTIN	4019208227900
Classe articolo	33R

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Massima precisione di rotazione concentrica e di cambio.**
- **Protezione griffe, serraggio concentrico.**
- **Grande passaggio.**
- **Precisione doppia rispetto a quanto indicato nella norma DIN 6386.**
- **Elevata forza di serraggio con sforzo minimo.**
- **Numero di giri maggiore grazie al blocco di sicurezza.**
- **Inversione o sostituzione rapidi e semplici delle griffe.**
- **Profilo esterno con bordo protetto contro gli spruzzi d'acqua.**
- **Niplo di lubrificazione per ingrassare tutte le superfici di scorrimento.**

#### Vantaggi:

Per forze di serraggio e precisioni di concentricità radiale estremamente elevate e precisione continua di ripetibilità affidabile.

#### Uso:

Per testine a norma DIN 702-3. Con viti prigioniere e dado di spallamento. Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nella testina senza flangia intermedia.

#### Materiale:

**Interamente in acciaio, completamente temprate in superficie.**

**Fornitura:**

Include: 1 set di griffe, 1 chiave di serraggio, 1 set di viti di fissaggio.

**Nota:**

Si può allargare il foro E: Dim. 160 a 45 mm, Dim. 200 a 55 mm, Dim. 250 a 75 mm, Dim. 315 a 102 mm (con maggiorazione di prezzo).

**Descrizione tecnica**

Corsa di serraggio per griffa S	8 mm
Modello	250
Peso	33 kg
Dimensione viti prigioniere	M12
Ø Esterno A	256 mm
Numero massimo giri	4200 min <sup>-1</sup>
Passaggio E	62 mm
Numero di viti prigioniere	4
Campo di serraggio con morsetti temprati esterni	8 - 253 mm
Ø Contropunta B	106,375 mm
Attacco a cono corto	6
Campo di serraggio con morsetti temprati interni	99 - 261 mm
Chiave quadro interno K	14 mm
Norma	DIN 702-3
Codice a colori per accessori	Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm
Tipo di prodotto	Mandrini autocentranti a comando tangenziale

**Accessori**

Set di 3 morsetti, duri Per tipo mandrino 250	313210 250
	313200 250

Set di 3 griffe basedentatura obliqua Per tipo mandrino  
250

Set di 3 griffe basedentatura diritta Per tipo mandrino 250

313207 250

Set di 3 morsetti duri Per tipo mandrino 250

313250 250

Set di 3 griffe basedentatura obliqua Per tipo mandrino  
250

313205 250