



Olio per maschiatura a rullare, Contenuto in l o kg: 1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082742 1
GTIN	2050001740342
Classe articolo	04D

Descrizione

Esecuzione:

Olio speciale per maschiatura a rullare.

Descrizione:

La velocità e l'attrito generano calore a livello locale e la conseguente plastificazione di ogni tipo di materiale metallico. In questo modo è possibile realizzare in pochi secondi tagli chiusi senza trucioli su più spessori iniziali.

L'utensile in HM ruota velocemente sulla lamiera e generando calore per attrito consente la realizzazione di fori rinforzati su tubo o lamiera in pochi secondi, senza asportazione di truciolo. Sotto l'effetto della temperatura il materiale diventa plastico e la punta lo attraversa collocando ai lati il materiale stesso.

Vantaggi:

- **Notevole risparmio di tempo e denaro rispetto ai metodi convenzionali (per esempio dadi autofrenanti).**
- **Senza trucioli né rifiuti; sostituisce dadi saldati, pressati e di ribattini.**
- **Base robusta per filettatura con forze di estrazione elevate.**
- **Per gli spessori del materiale e le misure dei filetti più comuni (filettatura a norma DIN 13).**

Descrizione tecnica

Contenuto	1 l
Punto di infiammabilità	> 240 °C
Idrosolubilità	insolubile
Viscosità cinematica	315 - 385 mm ² /s
Esecuzione	Tanica
Tipo di prodotto	Olio per filettatura