



## Mandrino autocentrante a comando tangenziale con morsetti integrali reversibili, DIN 702-3, Modello / Attacco coni corti: 200/5



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	313130 200/5
GTIN	4019208227825
Classe articolo	33R

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Massima precisione di rotazione concentrica e di cambio.**
- **Protezione griffe, serraggio concentrico.**
- **Grande passaggio.**
- **Precisione doppia rispetto a quanto indicato nella norma DIN 6386.**
- **Elevata forza di serraggio con sforzo minimo.**
- **Numero di giri maggiore grazie al blocco di sicurezza.**
- **Inversione o sostituzione rapidi e semplici delle griffe.**
- **Profilo esterno con bordo protetto contro gli spruzzi d'acqua.**
- **Nipplo di lubrificazione per ingrassare tutte le superfici di scorrimento.**

#### Vantaggi:

Per forze di serraggio e precisioni di concentricità radiale estremamente elevate e precisione continua di ripetibilità affidabile.

#### Uso:

Per testine a norma DIN 702-3. Con viti prigioniere e dado di spallamento. Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nella testina senza flangia intermedia.

#### Materiale:

**Interamente in acciaio, completamente temprate in superficie.**

**Fornitura:**

Include: 1 set di griffe, 1 chiave di serraggio, 1 set di viti di fissaggio.

**Nota:**

Si può allargare il foro E: Dim. 160 a 45 mm, Dim. 200 a 55 mm, Dim. 250 a 75 mm, Dim. 315 a 102 mm (con maggiorazione di prezzo).

Codice a colori per accessori: Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhmm

Campo di serraggio con morsetti temprati esterni: 7 - 207 mm

Campo di serraggio con morsetti temprati interni: 71 - 214 mm

Corsa di serraggio per griffa S: 6,8 mm

Ø esterno A: 206 mm

Passaggio E: 52 mm

Ø contropunta B: 82,563 mm

**Descrizione tecnica**

Attacco a cono corto	5
Ø esterno A	206 mm
Passaggio E	52 mm
Corsa di serraggio per griffa S	6,8 mm
Campo di serraggio con morsetti temprati esterni	7 - 207 mm
Numero max. giri	4600 min <sup>-1</sup>
Numero di viti prigioniere	4
Dim. viti prigioniere	M10
Ø contropunta B	82,563 mm
Peso	16,5 kg
Modello	200
Campo di serraggio con morsetti temprati interni	71 - 214 mm
Chiave quadro interno K	12 mm
Norma	DIN 702-3
Codice a colori per accessori	Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhmm
Tipo di prodotto	Mandrini autocentranti a comando tangenziale

---

**Accessori**

Set di 3 morsetti duri Per tipo mandrino 200	313250 200
Set di 3 griffe base dentatura diritta Per tipo mandrino 200	313207 200
Set di 3 morsetti, duri Per tipo mandrino 200	313210 200
Set di 3 griffe base dentatura obliqua Per tipo mandrino 200	313200 200
Set di 3 griffe base dentatura obliqua Per tipo mandrino 200	313205 200