



## Mandrino autocentrante a comando tangenziale con morsetti integrali reversibili, DIN 702-3, Modello / Attacco coni corti: 200/6



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 313130 200/6  |
| GTIN            | 4019208227832 |
| Classe articolo | 33R           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Massima precisione di rotazione concentrica e di cambio.**
- **Protezione griffe, serraggio concentrico.**
- **Grande passaggio.**
- **Precisione doppia rispetto a quanto indicato nella norma DIN 6386.**
- **Elevata forza di serraggio con sforzo minimo.**
- **Numero di giri maggiore grazie al blocco di sicurezza.**
- **Inversione o sostituzione rapidi e semplici delle griffe.**
- **Profilo esterno con bordo protetto contro gli spruzzi d'acqua.**
- **Nipplo di lubrificazione per ingrassare tutte le superfici di scorrimento.**

#### Vantaggi:

Per forze di serraggio e precisioni di concentricità radiale estremamente elevate e precisione continua di ripetibilità affidabile.

#### Uso:

Per testine a norma DIN 702-3. Con viti prigioniere e dado di spallamento. Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nella testina senza flangia intermedia.

#### Materiale:

**Interamente in acciaio, completamente temprate in superficie.**

**Fornitura:**

Include: 1 set di griffe, 1 chiave di serraggio, 1 set di viti di fissaggio.

**Nota:**

Si può allargare il foro E: Dim. 160 a 45 mm, Dim. 200 a 55 mm, Dim. 250 a 75 mm, Dim. 315 a 102 mm (con maggiorazione di prezzo).

Codice a colori per accessori: Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhmm

Campo di serraggio con morsetti temprati esterni: 7 - 207 mm

Campo di serraggio con morsetti temprati interni: 71 - 214 mm

Corsa di serraggio per griffa S: 6,8 mm

Ø esterno A: 206 mm

Passaggio E: 52 mm

Ø contropunta B: 106,375 mm

**Descrizione tecnica**

|  |  |
|--|--|
| Modello  | 200  |
| Campo di serraggio con morsetti temprati interni | 71 - 214 mm  |
| Attacco a cono corto                             | 6  |
| Passaggio E                                      | 52 mm  |
| Peso   | 16,5 kg  |
| Corsa di serraggio per griffa S                  | 6,8 mm   |
| Numero di viti prigioniera                       | 4  |
| Ø contropunta B                                  | 106,375 mm   |
| Numero max. giri                                 | 4600 min <sup>-1</sup>   |
| Campo di serraggio con morsetti temprati esterni | 7 - 207 mm   |
| Dim. viti prigioniera                            | M12  |
| Ø esterno A                                      | 206 mm   |
| Chiave quadro interno K                          | 12 mm  |
| Norma  | DIN 702-3  |
| Codice a colori per accessori                    | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhmm |
| Tipo di prodotto                                 | Mandrini autocentranti a comando tangenziale                   |

---

**Accessori**

|  |            |
|--|------------|
| Set di 3 morsetti, duri Per tipo mandrino 200                | 313210 200 |
| Set di 3 griffe base dentatura obliqua Per tipo mandrino 200 | 313205 200 |
| Set di 3 griffe base dentatura obliqua Per tipo mandrino 200 | 313200 200 |
| Set di 3 griffe base dentatura diritta Per tipo mandrino 200 | 313207 200 |
| Set di 3 morsetti duri Per tipo mandrino 200                 | 313250 200 |