

Garant
Portafrese con trascinatore frontale, HSK-A 63 A = 160, Mandrino di Ø d1: 16 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	306570 16
GTIN	4045197290243
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

- Attacco di Ø 40 con 4 fori filettati per frese a inserti a norma DIN 2079.
- Con fori Balluff chip.
- Maggiore superficie di aderenza.
- Superfici funzionali HSK rettificate.

Uso:

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, chiave speciale n. art. 309840.

Ø esterno D: 38 mm

Lungh. mandrino portafresa L₄: 17 mm

Vite di serraggio frese di ricambio n. art. 309860: 16

Descrizione tecnica

Vite di serraggio frese di ricambio n. art. 309860	16
Chiave speciale adatta n. art. 309840	16
Mandrino di Ø d ₁	16 mm

Lungh. mandrino portafresa L ₄	17 mm
Ø esterno D	38 mm
Adattatore	HSK-A 63 A = 160
Norma attacco	DIN 69882-3
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69893
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Chiave speciale Per Ø mandrino 16 mm	309840 16
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 16 mm	309860 16