

Garant**Portafrese con trascinatori frontale con foro per il lubrorefrigerante, HSK-F 63 corto, Mandrino di Ø d1: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	306531 32
GTIN	4045197587831
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- Ø di serraggio 40 con 4 fori filettati per l'alloggiamento delle testine di misura a norma DIN 2079.
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Maggiore superficie di aderenza.
- Superfici funzionali HSK rettificate.

Con fori per il lubrorefrigerante.

Uso:

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840, vite di serraggio per fresa per passaggio interno del lubrorefrigerante n. art. 309861.

Nota:

Senza filettatura per raccordo per lubrorefrigerante.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	60 mm
Lunghezza mandrino portafresa L ₄	24 mm

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	32
Chiave speciale adatta n. art. 309840	32
Mandrino di $\varnothing d_1$	32 mm
\varnothing Esterno D	78 mm
\varnothing Attacco D ₁	32 mm
Adattatore	HSK-F 63 corto
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	DIN 69882-3
Norma attacco	ISO 12164-1
Forma	F
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Vite di serraggio per fresa Per \varnothing mandrino 32 mm	309860 32
Chiave speciale Per \varnothing mandrino 32 mm	309840 32