

Garant**Portafrese con trascinatoro frontale con foro per il lubrorefrigerante, HSK-F 63 A = 100, Mandrino di Ø d1: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	306563 16
GTIN	4045197587855
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- Ø di serraggio 40 con 4 fori filettati per l'alloggiamento delle testine di misura a norma DIN 2079.
- Con foro per chip Balluff/RFID.
- Maggiore superficie di aderenza.
- Superfici funzionali HSK rettificate.

Con fori per il lubrorefrigerante.

Uso:

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	16
Mandrino di Ø d ₁	16 mm

Lunghezza mandrino portafresa L ₄	17 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	16
Ø Esterno D	38 mm
Ø Attacco D ₁	16 mm
Adattatore	HSK-F 63 A = 100
Norma attacco	DIN 69882-3
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Chiave speciale Per Ø mandrino 16 mm	309840 16
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 16 mm	309860 16