

**FAHRION®**  
PRAZISION
**Pinza ET per maschi, con compensazione assiale, ET 40, Ø Attacco nominale d: 10 mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309434 10
GTIN	2050001704184
Classe articolo	34F

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Pinze per maschi simili a norma DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricità 20 µm.

**Uso:**

Per la filettatura su centri di fresatura e tornitura.

**Per :**

Tutti mandrini a pinza ER standard.

**Nota:**

Serra solo Ø nominale. **Non per mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.**

Norma: Norma interna

Modello: 4717 E

Ø esterno D: 41 mm

Lunghezza complessiva L: 54 mm

Estrazione assiale: 13 mm

**Descrizione tecnica**

Ø attacco nominale d	10 mm
Adattatore	ET 40
Norma	Norma interna
Modello	4717 E

Ø esterno D	41 mm
Lunghezza complessiva L	54 mm
Estrazione assiale	13 mm