



Smerigliatrice angolare con dispositivo uomo morto, Modello: 72210629



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077152 72210629
GTIN	4014586851815
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

- **Motore High-Power FEIN con enorme forza per elevata capacità di asportazione.**
- **Blocco automatico dell'avviamento dopo l'interruzione di corrente.**
- **Impugnatura posteriore orientabile in 4 posizioni.**

Sistema di sicurezza **uomo morto**, vale a dire che l'utilizzo è possibile solo a due mani. Senza interruttore On/Off bloccabile.

- **Il sistema elettrico senza usura di arresto EBS arresta la macchina in meno di 3 secondi.**
- **Il sistema di serraggio rapido FEIN QuickIN consente di sostituire in modo rapido, semplice e affidabile il disco senza utensili.**

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Fornitura:

Incluso carter, impugnatura supplementare, calettatore per attrito.

Denominazione originale prodotto: WSB20-230

Potenza assorbita: 2000 W

Numero max. giri: 6.600 min⁻¹

\varnothing max. disco: 230 mm

Profondità max. di taglio: 66 mm

Peso: 4,8 kg

Descrizione tecnica

Particolarità	QuickIN
---------------	---------

Potenza assorbita	2000 W
Denominazione originale prodotto	WSB20-230
Numero max. giri	6.600 min ⁻¹
Ø max. disco	230 mm
Peso	4,8 kg
Profondità max. di taglio	66 mm
Dispositivo di uomo morto	sì
Vibrazione massima a norma EN	6 m/s ²
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari