

**Pinza ET per maschi, con compensazione assiale, ET 40, Ø Attacco nominale d: 12 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309434 12
GTIN	2050001704191
Classe articolo	34F

Descrizione**Esecuzione:**

Pinze per maschi simili a norma DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricità 20 µm.

Uso:

Per la filettatura su centri di fresatura e tornitura.

Per :

Tutti mandrini a pinza ER standard.

Nota:

Serra solo Ø nominale. **Non per mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.**

Norma: Norma interna

Modello: 4717 E

Ø esterno D: 41 mm

Lunghezza complessiva L: 54 mm

Estrazione assiale: 13 mm

Descrizione tecnica

Ø attacco nominale d	12 mm
Adattatore	ET 40
Norma	Norma interna
Modello	4717 E

Ø esterno D	41 mm
Lunghezza complessiva L	54 mm
Estrazione assiale	13 mm