

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PRESSION
**Pinza ET per maschi, con compensazione assiale, ET 16, Ø Attacco nominale d: 2,8mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309425 2,8
GTIN	2050001703927
Classe articolo	34F

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Pinze per maschi simili a norma DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricità 20 µm.

**Uso:**

Per la filettatura su centri di fresatura e tornitura.

**Per:**

Tutti mandrini a pinza ER standard.

**Nota:**

Serra solo Ø nominale. **Non per mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.**

**Descrizione tecnica**

Ø Attacco nominale d	2,8 mm
Adattatore	ET 16
Norma	Norma interna
Modello	4033 E
Ø Esterno D	17 mm
Lunghezza complessiva L	27 mm
Estrazione assiale	7 mm

Tipo di prodotto

Pinza di serraggio