



Smerigliatrice doppia DS, 400 V, Modello: DS07/200



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077512 DS07/200
GTIN	2050001674180
Classe articolo	03S

Descrizione

Esecuzione:

Il motore **molto silenzioso** assicura una lunga durata anche in **funzionamento continuo**.

Fornitura senza mole abrasive.

Smerigliatrici doppie a corrente alternata trifase estremamente robuste in esecuzione da banco. I portapezzi stabili, la protezione contro il riavvio e le protezioni oculari garantiscono un'elevata sicurezza per l'utilizzatore.

Nota:

Per mole abrasive adatte vedi a partire da n. art. 596100.

Descrizione tecnica

Potenza assorbita	500 W
Peso	30 kg
Numero massimo giri	2900 min ⁻¹
Denominazione originale prodotto	DS07/200
Larghezza mola abrasiva T	25 mm
Ø Foro mola abrasiva H	51 mm
Ø Mola abrasiva D	200 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete

Tipo di prodotto

Rettificatrice doppia

Accessori

Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello NK60	596400 NK60
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK60	596350 EK60
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello NK60	596220 NK60
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello SC80	596350 SC80
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello NK36	596350 NK36
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello SC80	596220 SC80
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello C800	596350 C800
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK60	596220 EK60
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello NK60	596350 NK60
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK80	596400 EK80
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK80	596350 EK80
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello SC80	596400 SC80
Tavolo portautensile destro Modello AT1	077525 AT1
Tavolo portautensili sinistro Modello AT1	077519 AT1
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK60	596400 EK60
Supporto macchina Adatto per macchina DS07	077513 DS07
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK80	596220 EK80
Protezione oculare per n. art. 077502 Modello DS1	077509 DS1