

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PRESSION**Pinza ET per maschi, con compensazione assiale, ET 25, Ø Attacco nominale d: 9mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309430 9
GTIN	2050001704054
Classe articolo	34F

**Descrizione****Esecuzione:**

Pinze per maschi simili a norma DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricità 20 µm.

**Uso:**

Per la filettatura su centri di fresatura e tornitura.

**Per:**

Tutti i mandrini a pinza ER standard.

**Nota:**

Serra solo Ø nominale. **Non per mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.**

**Descrizione tecnica**

Ø Attacco nominale d	9 mm
Adattatore	ET 25
Norma	Norma interna
Modello	4285 E
Ø Esterno D	26 mm
Lunghezza complessiva L	34 mm
Estrazione assiale	8 mm

Tipo di prodotto

Pinza di serraggio