

**Pinza elastica tornibile, SK 52, Ø Preforo: 15mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	329926 15
GTIN	2050001922632
Classe articolo	33H

Descrizione**Esecuzione:**

Pinze elastiche, **profilo tondo, crescente di 0,5 mm o 1 mm. Al momento dell'ordine indicare il Ø di serraggio desiderato.**

Morbidi (durezza ridotta di 40 HRC nel foro) tornibili.

Uso:

Molteplici campi di impiego: centri di lavoro, macchine di misura o tensionamento pallet.

Nota:

Su richiesta pinze di serraggio per profili speciali secondo le vostre esigenze individuali.

Altre dimensioni del cono, forme (per es. quadro) e pezzi grezzi lavorabili **su richiesta!**

Descrizione tecnica

Ø Preforo	15 mm
Durezza	60 HR
Lunghezza L	46 mm
Adattatore	SK 52
Tipo di prodotto	Pinza elastica

