

Garant
Portafrese con trascinatori frontale con foro per il lubrorefrigerante, HSK-A 100 corto, Mandrino di Ø d1: 32mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	306675 32
GTIN	4045197290373
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

- Ø di serraggio 40 con 4 fori filettati per l'alloggiamento delle testine di misura a norma DIN 2079.
- Con foro per chip Balluff/RFID.
- Maggiore superficie di aderenza.
- Superfici funzionali HSK rettificata.

Con fori per il lubrorefrigerante.

Uso:

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, chiave speciale n. art. 309840.

Descrizione tecnica

Chiave speciale adatta n. art. 309840	32
Lunghezza mandrino portafresa L ₄	24 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	32

Sporgenza totale Dim. A	50 mm
Mandrino di $\varnothing d_1$	32 mm
\varnothing Esterno D	78 mm
\varnothing Attacco D_1	32 mm
Adattatore	HSK-A 100 corto
Norma attacco	DIN 69882-3
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69893
Forma	A
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 μ m
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Raccordo per lubrorefrigerante HSK Per HSK 32	309880 32
Chiave a bussola per raccordo per lubrorefrigerante HSK Per HSK 32	309890 32
Chiave speciale Per \varnothing mandrino 32 mm	309840 32
Vite di serraggio per fresa Per \varnothing mandrino 32 mm	309860 32