



Set di 3 morsetti, Per tipo mandrino: 250



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	313460 250
GTIN	4019208193502
Classe articolo	32R

Descrizione

Esecuzione:

Scanalatura e dentatura fresate di precisione, **esecuzione non brunita**.

Bisellati per \varnothing piccoli.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per :

Mandrini autocentranti Schunk, Röhme e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

Nota:

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 50 mm

Altezza H: 50 mm

Distanza fori a: 20 mm

Distanza fori b: 28 mm

Larghezza cava D: 21 mm

Descrizione tecnica

Larghezza B	50 mm
Lunghezza L	120 mm

Per filettatura DIN 912	M16
Distanza fori b	28 mm
Larghezza cava D	21 mm
Distanza fori a	20 mm
Altezza H	50 mm
Per tipo mandrino	250 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio