

Garant

Portafrese con trascinatore frontale con foro per il lubrorefrigerante, HSK-A 100 A = 100, Mandrino di Ø d1: 27mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	306684 27
GTIN	4045197468550
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- Ø di serraggio 40 con 4 fori filettati per l'alloggiamento delle testine di misura a norma DIN 2079.
- Con foro per chip Balluff/RFID.
- Maggiore superficie di aderenza.
- Superfici funzionali HSK rettificata.

Con fori per il lubrorefrigerante.

Uso:

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, chiave speciale n. art. 309840.

Descrizione tecnica

Lunghezza mandrino portafresa L ₄	21 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	27
Sporgenza totale Dim. A	100 mm

Chiave speciale adatta n. art. 309840	27
Mandrino di $\varnothing d_1$	27 mm
\varnothing Esterno D	60 mm
\varnothing Attacco D_1	27 mm
Adattatore	HSK-A 100 A = 100
Norma attacco	DIN 69882-3
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69893
Forma	A
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	$\leq 6 \mu\text{m}$
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Chiave speciale Per \varnothing mandrino 27 mm	309840 27
Vite di serraggio per fresa Per \varnothing mandrino 27 mm	309860 27