

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Set di riparazione filettature DIN 8140, Filettatura M (xPasso): M8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	082800 M8
GTIN	4250361200083
Classe articolo	04D

Descrizione**Esecuzione:**

Inserti filettati continui HeliCoil®plus ad alta resistenza, in **acciaio legato con elevata resistenza all'usura, ridotto attrito della filettatura** all'interno di tolleranze minime, **alta qualità di finitura delle superfici** nonché **resistenza alla corrosione e al calore**. La struttura flessibile consente di ripartire in modo uniforme il carico e la tensione, assicurando al contempo collegamenti a vite **durevoli** di altissima qualità **per tutti i carichi di lavoro** (statici, dinamici) con **trasmissione ideale del momento torcente**. Montaggio semplice e rapido, in tal modo si forma una filettatura interna precisa, utilizzabile da ambo i lati.

Set di riparazione completo per una misura di filetto metrica cad. in valigetta di plastica.

Uso:

Per la **riparazione economica di filettature danneggiate o usurate** e come elemento di costruzione per l'**armatura delle filettature** di materiali con ridotta resistenza al taglio (per es. alluminio, leghe di alluminio e magnesio).

Fornitura:

- **1 maschio a filettare a mano in HSS.**
- **1 asta filettata.**
- **1 valigetta di plastica lungh.xlargh.xh 180x165x45 mm (fino a Dim. M8) o 245x225x50 mm (a partire da Dim. M10).**
- **20 (fino a Dim. M6) o 10 (a partire da Dim. M8) inserti filettati continui in acciaio legato in ogni lunghezza (1xD / 1,5xD / 2xD).**

1 punta elicoidale.

1 rompiperno.

Nota:

Per maschi a macchina in HSS-E-PM con rivestimento TiCN vedi n. art. 133550 e n. art. 138200.

- **Per calibri a tampone adatti al controllo filettatura, vedi n. art. 486000 e successivi.**
- **Inserti autobloccanti, altre Dimensioni e inserti filettati UNC e UNF disponibili su richiesta.**

Descrizione tecnica

Ø Preforo	8,4 mm
Filettatura M	M8
Numero di inserti di filettatura	30
Tipo di prodotto	Riparazione filettature

Accessori

Maschio a macchina 6H Filettatura M (×Passo) M8	082807 M8
Maschio a mano di ricambio 6H Filettatura M (×Passo) M8	082805 M8