

**Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 250****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	313400 250
GTIN	4019208193397
Classe articolo	33R

Descrizione**Esecuzione:**

Scanalatura e dentatura **fresate di precisione, esecuzione brunita.**

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhme e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

Nota:

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

Descrizione tecnica

Larghezza B	45 mm
Lunghezza L	95 mm
Anche per mandrini di tipo	315 mm
Per filettatura DIN 912	M16
Per tipo mandrino	250 mm
Distanza fori a	15 mm

Larghezza cava D	21 mm
Distanza fori b	25 mm
Altezza H	54 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio