

**Tassello bonificato, Larghezza cava D: 17mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 313520 17 |
| GTIN | 4019208193632 |
| Classe articolo | 33R |

Descrizione**Esecuzione:**

Rettificati e bonificati.

Per:

Tutti i **mandrini autocentranti comuni** delle **marche** SCHUNK, Forkardt, Röhme e SMW (con dentatura a punta).

Per:

Röhme: KFD 160-200

Fornitura:

Incluse viti cilindriche DIN 912 – 12,9!

Nota:

Altri tasselli disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------|---------|
| Altezza H | 21,7 mm |
| Coppia di serraggio massima | 70 Nm |
| Larghezza cava D | 17 mm |

| | |
|-------------------|----------|
| Filettatura G | M12 |
| Altezza gradini h | 9,5 mm |
| Tipo di prodotto | Tassello |