



Mandrino portautensili a CM con filetto di serraggio, HSK-A 100, CM interno: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	306790 2
GTIN	4045197505149
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- **Rettificati all'interno e all'esterno.**
- **Con fori Balluff chip.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Superfici funzionali HSK rettificate.**

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiavi a bussola n. art. 309890.

Norma attacco: DIN 69893

Norma attacco: ISO 12164-1

Forma: A

Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 8000 min⁻¹

Precisione della concentricità radiale: ≤ 8 μm

Strategia di truciolatura: HSC

Sporgenza totale Dim. A: 120 mm

Ø esterno D: 32 mm

Descrizione tecnica

Cono Morse interno	2
Sporgenza totale Dim. A	120 mm
Ø esterno D	32 mm
Adattatore	HSK-A 100

Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 8 μm
Strategia di truciatura	HSC