


FAHRION®
FAHREYOND FREESOM**Pinza OZ per mandrini, 2 # 25 mm, Ø Attacco nominale d: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309550 12
GTIN	2050001704573
Classe articolo	39Y

Descrizione**Esecuzione:**

Acciaio per molle, interamente temprato e rettificato. Il foro passante (campo di serraggio maggiore rispetto alle pinze serrapezzo DIN) aumenta la forza di serraggio. Fessurazione multipla rispetto alle pinze di serraggio DIN con maggiore profondità d'inserimento nel mandrino a pinza. Adatte per punte elicoidali per il serraggio anche in elica. **Capacità = dimensione nominale fino a meno 0,5 mm.** A 5 o 6 fessurazioni su ambo i lati.

Vantaggi:

- **Migliore rotazione concentrica = centraggio nel cono parallelo all'asse; nessuna rotazione fuori centro.**
- **Forza di serraggio maggiore = mediante migliore distribuzione delle forze.**
- **Maggiore resistenza del sistema = per fresatura ad alta velocità.**
- **Maggiore durata dell'utensile.**

Descrizione tecnica

Ø Attacco nominale d	12 mm
Per mandrino	2 - 25 mm
Attributo del nome del prodotto	2 # 25 mm
Norma	ISO 10897

Modello	462 E
Ø Esterno D	35,05 mm
Lunghezza complessiva L	52 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio