

Garant
Portafrese con trascinatore frontale con foro per il lubrorefrigerante, HSK-A 63 A = 160, Mandrino di Ø d1: 16mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	306575 16
GTIN	4045197468291
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

- Ø di serraggio 40 con 4 fori filettati per l'alloggiamento delle testine di misura a norma DIN 2079.
- Con foro per chip Balluff/RFID.
- Maggiore superficie di aderenza.
- Superfici funzionali HSK rettificata.

Con fori per il lubrorefrigerante.

Uso:

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, chiave speciale n. art. 309840.

Descrizione tecnica

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	16
Lunghezza mandrino portafresa L ₄	17 mm
Sporgenza totale Dim. A	160 mm

Chiave speciale adatta n. art. 309840	16
Mandrino di $\varnothing d_1$	16 mm
\varnothing Esterno D	38 mm
\varnothing Attacco D_1	16 mm
Adattatore	HSK-A 63 A = 160
Norma attacco	DIN 69882-3
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69893
Forma	A
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	$\leq 6 \mu\text{m}$
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Chiave speciale Per \varnothing mandrino 16 mm	309840 16
Vite di serraggio per fresa Per \varnothing mandrino 16 mm	309860 16