

Garant**Portafrese con trascinatore frontale con foro per il lubrorefrigerante, HSK-A 100 corto, Mandrino di Ø d1: 22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	306675 22
GTIN	4045197290359
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- Ø di serraggio 40 con 4 fori filettati per l'alloggiamento delle testine di misura a norma DIN 2079.
- Con foro per chip Balluff/RFID.
- Maggiore superficie di aderenza.
- Superfici funzionali HSK rettificata.

Con fori per il lubrorefrigerante.

Uso:

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, chiave speciale n. art. 309840.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	50 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	22
Lunghezza mandrino portafresa L ₄	19 mm

Mandrino di $\varnothing d_1$	22 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	22
\varnothing Esterno D	48 mm
\varnothing Attacco D_1	22 mm
Adattatore	HSK-A 100 corto
Norma attacco	DIN 69882-3
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69893
Forma	A
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	$\leq 6 \mu\text{m}$
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Chiave speciale Per \varnothing mandrino 22 mm	309840 22
Vite di serraggio per fresa Per \varnothing mandrino 22 mm	309860 22