

Garant

Portafrese con trascinatore frontale, HSK-A 100 A = 160, Mandrino di Ø d1: 32mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	306690 32
GTIN	4045197290496
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

- Ø di serraggio 40 con 4 fori filettati per l'alloggiamento delle testine di misura a norma DIN 2079.
- Con foro per chip Balluff/RFID.
- Maggiore superficie di aderenza.
- Superfici funzionali HSK rettificate.

Uso:

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, chiave speciale n. art. 309840.

Descrizione tecnica

Mandrino di Ø d ₁	32 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	32
Chiave speciale adatta n. art. 309840	32

Sporgenza totale Dim. A	160 mm
Lunghezza mandrino portafresa L ₄	24 mm
Ø Esterno D	78 mm
Ø Attacco D ₁	32 mm
Adattatore	HSK-A 100 A = 160
Norma attacco	DIN 69882-3
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69893
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Chiave a bussola per raccordo per lubrorefrigerante HSK Per HSK 32	309890 32
Raccordo per lubrorefrigerante HSK Per HSK 32	309880 32
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 32 mm	309860 32
Chiave speciale Per Ø mandrino 32 mm	309840 32